Steylemans



Vac Prestige (Type 575) Solis

Fabricant: Solis Modèle: 92220

€178,00



DÉSCRIPTION

Conditionneuse sous vide automatique avec compartiment pour rouleau, lame de découpage, fonction géniale Pulse Vacuum, bac égouttoir amovible et commandes par touches tactiles. Fonction Pulse Vacuum pour le réglage précis de la dépression. Panneau de commande par touches tactiles, facile à nettoyer. Affichage de la progression par LED. Couvercle en acier inoxydable insensible aux traces de doigts. Deux modes de fonctionnement pour denrées sèches et humides. Deux vitesses de mise sous vide. Fonction Instant Seal pour les denrées délicates et sensibles à la pression. Mode marinade. Raccordement de tuyau de mise sous vide de récipients. Compartiment de stockage pour le rouleau de films et le tuyau de mise sous vide. Bac égouttoir amovible. Puissance d'aspiration: environ 12 l/minute. Pompe d'aspiration ultrapuissante (jusqu'à -0,8 bar). Cordon de soudure ultralarge de 2,5 mm. Pour sachets et films jusqu'à 30 cm de largeur. Pieds antidérapants. Puissance 130 watts.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques		Courant	
Avec tuyau	✓	Puissance	130

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
IEU	10h vers 18h30		

Steylemans

d'aspiration

Double soudure

Hauteur Largeur

Matière

9,5 cm

Largeur maximale

40 cm 30 cm

de scellement

PLASTIQUE / ACIER

INOXYDABLE

Profondeur 19 cm

Fonctions

Configuration

✓

d'alimentation

humide

Configuration

✓

d'alimentation

sèche

Fonction à mariner

Pression basse pour aliments fragiles

Général

Pression de vide

Puissance

d'aspiration

Récipient de fluides

-0,8 mbar

12 l/min.

1

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

 LUN
 10h vers 18h30
 VEN
 10h vers 18h30

 MAR
 10h vers 18h30
 SAM
 10h vers 18h

 MER
 10h vers 18h30
 DIM
 FERMÉ

 JEU
 10h vers 18h30
 FERMÉ