



Aquila Stylies

Fabricant: Stylies
Modèle: 118003

€79,99



DÉSCRIPTION

118003 Aquila Mini humidificateur ultrasonique à vapeur froide.

Les yeux qui piquent, les lèvres gercées, la peau sèche, rapidement fatigué et terne, perte de concentration... vous connaissez ? Votre humidité relative est probablement trop basse.

Grâce à la diffusion directe d'eau au niveau atomaire dans l'air, l'humidificateur ultrason porte l'humidité de l'air au bon niveau en un rien de temps. Rapide et facile à utiliser.

CARACTÉRISTIQUES

Accessoires

Brosse de nettoyage 

Caractéristiques physiques

Membrane

Acier inoxydable

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

inclus

Commande

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Commande à distance | |
| Hygostat réglable | |
| Mode auto | |
| Mode de nuit | |
| Réservoir à parfum | |
| Sortie de vapeur orientable | |
| Sortie de vapeur réglable | |
| Utilisation | Touch buttons |

Confort

| | |
|--------------------------|--|
| Avec écran | |
| Fonction Hygrosmart | |
| Réservoir d'eau amovible | |

Consommation d'énergie

| | |
|---------------|----------|
| Niveau sonore | 35 dB(A) |
|---------------|----------|

Courant

| | |
|-----------|------|
| Puissance | 12 W |
|-----------|------|

Entretien & Nettoyage

| | |
|---------------------|--|
| Fonction détartrage | |
|---------------------|--|

Espaces recommandés

| | |
|-------------------|--|
| Bureau | |
| Cave à vin | |
| Chambre à coucher | |
| Chambre à musique | |
| Chambre d'hôtel | |
| Séjour | |

Fonctions

| | |
|-----------|--|
| Minuterie | |
|-----------|--|

Général

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Contenu du réservoir à eau | 2,2 Litres |
| Débit / heure | 160 g |
| Nombre de modes | 1 |
| Surface de la pièce (max) | 25 m ³ |
| Technologie ionique | |

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|------------|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |

Type
d'humidification
Volume espace
Ultrason froid
68 m³

Réservoir d'eau

| | |
|-----------------------------|---|
| Indication niveau d'eau | ✓ |
| Lampe controle 'Cleaning' | ✗ |
| Réservoir à eau antigouttes | ✓ |

Sécurité

| | |
|---|---|
| Auto Shut off lorsque le réservoir à eau est vide | ✓ |
| Lampe contrôle 'No Water' | ✓ |
| Voyant lumineux | ✓ |

Solution

| | |
|-------------------------|---|
| Propagation de maladie | ✓ |
| Yeux/ peau/ mal de tête | ✓ |

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ